




Filterkerzen (Größe 3)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Filterkerzen werden zum Filtern des Rohwassers eingesetzt.

Verwendungshinweis


- Filterkerze mit 100 µm ist nach DVGW geprüft und für Trinkwasserinstallation zugelassen.
- Einsatz bei Feinfiltern pureliQ:KX/KDX und BOXER KX/KDX in Größen DN 40, DN 50
- Einsatz bei GENO-Feinfiltern FME, FME-WW in Größen DN 50 bis DN 150
- Filterkerzen mit 5 µm, 20 µm, 50 µm und 500 µm sind laut DIN EN 13443-1 nicht für Trinkwasserinstallationen zulässig.

Lieferumfang

- 2 Filterkerzen



Technische Daten



Maße und Gewichte			5 µm	50 µm	80 µm	100 µm (Feder)	100 µm
A	Länge	mm	370	370	370	345	360
B	Ø	mm	74	71	71	65,6	65,6
Betriebsgewicht		kg	-	-	-	-	-
Leistungsdaten			5 µm	50 µm	80 µm		100 µm
Filterfeinheit		µm	5	50	80	-	100
Chemische und physikalische Eigenschaften			5 µm	50 µm	80 µm		100 µm
Material			PES	PES	PES	-	PET
Werkstoffbezeichnung			Polyester Faser	Polyester Faser	Polyester Faser	-	Polyester Faser
Allgemeine Daten			5 µm	50 µm	80 µm	100 µm (Feder)	100 µm
Mediumtemperatur		°C	5 - 30	5 - 30	5 - 30	-	5 - 30
Bestell-Nr.			103083	103070	103077	103000010001	103000020001

Zubehör

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	5 µm	50 µm	80 µm	100 µm (Feder)	100 µm
 Bandschlüssel für Durchmesser bis 170 mm Bestell-Nr.: 105805 zur Demontage der Filterglocke	✓	✓	✓	✓	✓



Dazu empfohlene Produkte

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

		5 µm	50 µm	80 µm	100 µm (Feder)	100 µm
	Feinfilter BOXER KDX 1 1/2\", DN 40 Bestell-Nr.: 101890000000 zur Filtration von Trinkwasser mit Druckminderer und einer Filterkerze 100 µm	✓	✓	✓	✓	–
	Feinfilter BOXER KDX 2\", DN 50 Bestell-Nr.: 101895000000 zur Filtration von Trinkwasser mit Druckminderer und einer Filterkerze 100 µm	✓	✓	✓	✓	–
	Feinfilter BOXER KX 1 1/2\", DN 40 Bestell-Nr.: 101845000000 zur Filtration von Trinkwasser mit einer Filterkerze 100 µm	✓	✓	✓	✓	–
	Feinfilter BOXER KX 2\", DN 50 Bestell-Nr.: 101885000000 zur Filtration von Trinkwasser mit einer Filterkerze 100 µm	✓	✓	✓	✓	–
	GENO-Feinfilter FME 100 (Edelstahlausführung) Bestell-Nr.: 102490 zum Filtern von Rohwasser und Prozesswasser	✓	✓	✓	–	✓
	GENO-Feinfilter FME 150 (Edelstahlausführung) Bestell-Nr.: 102000010000 zum Filtern von Rohwasser und Prozesswasser	✓	✓	✓	–	✓



Dazu empfohlene Produkte

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

		5 µm	50 µm	80 µm	100 µm (Feder)	100 µm
	GENO-Feinfilter FME 50 (Edelstahlausführung)					
	Bestell-Nr.: 102190 zum Filtern von Rohwasser und Prozesswasser	✓	✓	✓	–	✓
	GENO-Feinfilter FME 65 (Edelstahlausführung)					
	Bestell-Nr.: 102290 zum Filtern von Rohwasser und Prozesswasser	✓	✓	✓	–	✓
	GENO-Feinfilter FME 80 (Edelstahlausführung)					
	Bestell-Nr.: 102390 zum Filtern von Rohwasser und Prozesswasser	✓	✓	✓	–	✓

